


Placa alimentadora de zonas de pressão VIGZ-03-4,0-U

Código da peça: 525434
Produto a ser descontinuado

FESTO

Para terminal de válvulas tipo 03 MIDI, alimentação adicional para zona de pressão com silenciador integrado

Produto será descontinuado. Disponível até 2017. Produto alternativo no Support Portal.



Ficha técnica

Característica	Valor
Dimensão da grade	36 mm
Pressão de trabalho	-0,9 ... 10 bar
Faixa de tensão operacional c.c.	24 V
Meio operacional	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:--]
Observação sobre meio operacional e do piloto	Permite operação com lubrificação (necessária para operações subsequentes)
Peso do produto	310 g
Tipo de fixação da placa de conexão	com rosca interna
Tipo de fixação de válvula	com furo passante
Conexão pneumática 1	G3/8
Conexão pneumática 3	G1/2
Conexão pneumática 5	G1/2