


Placa alimentadora de ar comprimido VIGP-03-7,0-U

Código da peça: 525435
Produto a ser descontinuado

FESTO

Para terminal de válvulas tipo 03 MAXI, para piloto auxiliar com silenciador integrado

Produto será descontinuado. Disponível até 2017. Produto alternativo no Support Portal.



Ficha técnica

| Característica | Valor |
|---|--|
| Dimensão da grade | 36 mm |
| Pressão de trabalho | -0,9 ... 10 bar |
| Pressão de acionamento | 3 ... 6 bar |
| Faixa de tensão operacional c.c. | 24 V |
| Meio operacional | Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Observação sobre meio operacional e do piloto | Permite operação com lubrificação (necessária para operações subsequentes) |
| Peso do produto | 520 g |
| Tipo de fixação da placa de conexão | com rosca interna |
| Tipo de fixação de válvula | com furo passante |
| Conexão pneumática 1 | G1/2 |
| Conexão pneumática 3 | G1/2 |
| Conexão pneumática 5 | G1/2 |