

Placa adaptadora VIGP-03-7,0-4,0-LR-U


Código da peça: 525437

Produto a ser descontinuado

FESTO

Para terminal de válvulas tipo 03 MIDI/MAXI, com regulador de pressão para piloto auxiliar e silenciador integrado de grandes superfícies.

Produto será descontinuado. Disponível até 2017. Produto alternativo no Support Portal.



Ficha técnica

Característica	Valor
Dimensão da grade	36 mm
Pressão de trabalho	5 ... 10 bar
Faixa de tensão operacional c.c.	24 V
Meio operacional	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:..:]
Observação sobre meio operacional e do piloto	Permite operação com lubrificação (necessária para operações subsequentes)
Peso do produto	520 g
Tipo de fixação da placa de conexão	com rosca interna
Tipo de fixação de válvula	com furo passante
Conexão pneumática 1	G1/2
Conexão pneumática 3	G1/2
Conexão pneumática 5	G1/2