

Tubo flexível de plástico

PUN-V0-12x2-BL

Código da peça: 525445

FESTO

Tubo flexível plástico resistente a faíscas e centelhas



Ficha técnica

Característica	Valor
Diâmetro externo	12 mm
Raio de curvatura relevante para a vazão	62 mm
Diâmetro interno	8 mm
Raio de curvatura mínimo	21 mm
Pressão de trabalho dependente da temperatura	-0,95 ... 10 bar
Meio operacional	Ar comprimido filtrado Vácuo
Classe de prevenção de incêndio conforme UL94	V0-V2
Temperatura ambiente	-35 ... 60 °C
Autorização	TÜV
Peso do produto por comprimento	0,08 kg/m
Cor	azul
Observação sobre cores	dívergência da cor padrão devido à proteção antichamas
Dureza Shore	D 54 +/-3
Observações sobre material	Isento de cobre e PTFE
Informação sobre material, tubo flexível	TPE-U(PU)