


Base de conexão VIGK-04-D-1-3/8

Código da peça: 525569

FESTO

Para terminal de válvulas tipo 04, grandes vazões, válvulas ISO tamanho 1, (G 3/8)



Ficha técnica

Característica	Valor
Com base na norma padrão	ISO 5599-2
Número máximo de posições de válvula	1
Pressão de trabalho	-0,9 ... 16 bar
Meio operacional	Compressed air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Temperatura do meio	-10 ... 60 °C
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Tipo de fixação da placa de conexão	com furo passante
Conexão pneumática 1	G1/2
Conexão pneumática 2	G3/8
Conexão pneumática 3	G1/2
Conexão pneumática 4	G3/8
Conexão pneumática 5	G1/2
Informação sobre material, base de conexão	Injetados de alumínio