


conexão fieldbus FBA-2-M12-5POL

Código da peça: 525632

FESTO

Para terminal de válvulas tipo CPV Direct, plugue, 2xM12, 5 pólos,
para DeviseNet/CAN.



Ficha técnica

Característica	Valor
Tipo de fixação	com furo passante
Peso do produto	28 g
Conexão elétrica	9 pinos / 5 pinos Plugue reto / Conector e plugue Sub-D / M12x1
Faixa de tensão operacional c.c.	≤ 24 V
Carga admissível de corrente	4 A
Classe de proteção	IP65
Temperatura ambiente	-5 ... 50 °C
Temperatura de armazenamento	-20 ... 70 °C
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material do corpo	PA
Cor do corpo	preto
Material do contato elétrico	bronze Folheada a ouro