


# conexão fieldbus FBSD-KL-2X5POL

Código da peça: 525635

FESTO

Para terminal de válvulas tipo CPV Direct, conexão roscada, 2 x 5 pólos.



## Ficha técnica

Característica	Valor
Tipo de fixação	com furo passante
Posição de instalação	Nos dois lados
Peso do produto	20 g
Conexão elétrica	5 pinos / 5 pinos Plugue angular / terminal aparafusado
Faixa de tensão operacional c.c.	$\leq 24$ V
Carga admissível de corrente	12 A
Seção transversal do terminal	0,2 ... 2,5 mm <sup>2</sup>
Classe de proteção	IP20
Temperatura ambiente	-5 ... 50 °C
Temperatura de armazenamento	-20 ... 70 °C
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Material do corpo	PA
Cor do corpo	preto
Material do contato elétrico	bronze Folheada a ouro