


posição intermediária SLG-Z-18-A

Código da peça: 525681

FESTO

Para atuador linear tipo SLG.



Ficha técnica

Característica	Valor
Posição de instalação	Nos dois lados
Princípio construtivo	Atuador com aleta giratória
Deteção de posição	Para sensor de proximidade
Pressão de trabalho	1 ... 8 bar
Meio operacional	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:::]
Observação sobre meio operacional e do piloto	Permite operação com lubrificação (necessária para operações subsequentes)
Classe de resistência à corrosão KBK	2 – Resistência à corrosão moderada
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Peso do produto	75 g
Tipo de fixação	com furo passante e pino de ajuste
Conexão pneumática	M3
Material dos batentes	Aço niquelado
Material das vedações	PUR
Material do corpo	Alumínio anodizado duro