


cabo de controle KES-SEC-AC-2,5

Código da peça: 525713

FESTO

Cabo de comando, conecta o driver do motor SEC-AC-... a qualquer controlador SPS.



Ficha técnica

| Característica | Valor |
|------------------------------------------------|----------------------------------|
| Propriedades do cabo | Padrão |
| Faixa de tensão operacional c.c. | 0 ... 24 V |
| Classe de proteção | IP20 |
| Note on degree of protection | quando montado |
| Temperatura ambiente | 0 ... 50 °C |
| Bending radius, flexible cable installation | ≥ 220 mm |
| Electrical connection 1, function | Field device side |
| Electrical connection 1, connection type | Conector |
| Electrical connection 1, cable outlet | Reto |
| Electrical connection 1, design | angular |
| Electrical connection 1, connection technology | Sub-D |
| Electrical connection 1, number of pins/wires | 25 |
| Electrical connection 1, occupied pins/wires | 25 |
| Electrical connection 2, function | Controller side |
| Electrical connection 2, connection type | Cabo |
| Electrical connection 2, connection technology | sem conector |
| Electrical connection 2, number of pins/wires | 26 |
| Electrical connection 2, occupied pins/wires | 25 |
| Extremidades do fio | Terminal para cabos |
| Estrutura do cabo | 5x(2x0,25)+16x(0,25) |
| Diâmetro do cabo | 11 mm |
| Comprimento do cabo | 2,5 m |
| Seção transversal nominal do condutor | 0,25 mm ² |
| Cable identification | Without inscription label holder |