


ventosa com adaptador ESS-80-GT-G1/4

Código da peça: 525985

FESTO

fácil de compor,



Ficha técnica

Característica	Valor
Compensador de altura para suporte de ventosa	7,5 mm
Raio mínimo da peça de trabalho R	100 mm
Diâmetro nominal	5,5 mm
Diâmetro da ventosa com conector	80 mm
Volume da ventosa com conector	28,6 cm ³
Posição de instalação	Nos dois lados
Princípio construtivo	redonda, em forma de sino
Formato da ventosa	redonda funda
Pressão de trabalho	-0,95 ... 0 bar
Pressão nominal operacional	-0,7 bar
Meio operacional	Ar atmosférico conforme ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Classe de resistência à corrosão KBK	2 – Resistência à corrosão moderada
Conformidade LABS	VDMA24364-A1-L
Temperatura ambiente	-10 ... 80 °C
Força de ruptura com 70% de vácuo	245 N
Força de fixação com pressão operacional normal	245 N
Torque máximo para rosca de fixação	11 Nm
Força lateral na pressão operacional nominal	99 N
Peso do produto	60 g
Tipo de fixação	pela conexão de vácuo
Conexão de vácuo	G1/4
Cor	marrom avermelhado
Dureza Shore	72 +/- 5
Material do bujão roscado	Liga de alumínio
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material da ventosa	Vulkollan®