

# ventosa com adaptador ESS-40-BT-M6

Código da peça: 525989

FESTO

fácil de compor,



## Ficha técnica

Característica	Valor
Compensador de altura para suporte de ventosa	9 mm
Raio mínimo da peça de trabalho R	35 mm
Diâmetro nominal	2,5 mm
Diâmetro da ventosa com conector	40 mm
Volume da ventosa com conector	9,8 cm <sup>3</sup>
Posição de instalação	Nos dois lados
Alocação para suporte de ventosa	Tamanho 4
Formato da ventosa	Redonda, tipo fole, 1,5 dobras
Pressão de trabalho	-0,95 ... 0 bar
Pressão nominal operacional	-0,7 bar
Meio operacional	Ar atmosférico conforme ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Classe de resistência à corrosão KBK	2 – Resistência à corrosão moderada
Conformidade LABS	VDMA24364-A1-L
Temperatura ambiente	-10 ... 80 °C
Força de fixação com pressão operacional normal	59 N
Força lateral na pressão operacional nominal	22 N
Peso do produto	18 g
Tipo de fixação	pela conexão de vácuo
Conexão de vácuo	M6
Cor	marrom avermelhado
Dureza Shore	72 +/- 5
Material do bujão roscado	Liga de alumínio
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material da ventosa	Vulkollan®