


ventosa ESV-50-BT

Código da peça: 526007

FESTO

Peça de desgaste, fácil de substituir



Ficha técnica

Característica	Valor
Compensador de altura para suporte de ventosa	10 mm
Raio mínimo da peça de trabalho R	40 mm
Diâmetro da ventosa com conector	50 mm
Volume da ventosa com conector	17,6 cm ³
Posição de instalação	Nos dois lados
Princípio construtivo	Fole
Formato da ventosa	Redonda, tipo fole, 1,5 dobras
Pressão de trabalho	-0,95 ... 0 bar
Pressão nominal operacional	-0,7 bar
Meio operacional	Ar atmosférico conforme ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Conformidade LABS	VDMA24364-A1-L
Temperatura ambiente	-10 ... 80 °C
Força de ruptura com 70% de vácuo	100 N
Força de fixação com pressão operacional normal	100 N
Força lateral na pressão operacional nominal	39 N
Peso do produto	16,2 g
Tipo de fixação	pela conexão de vácuo
Cor	marrom avermelhado
Dureza Shore	72 +/- 5
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material da ventosa	Vulkollan®