

# Válvula reguladora de pressão - filtro LFR-N1/8-D7-5M-MICRO

Código da peça: 526281



Produto a ser descontinuado

FESTO

Com placa terminal e manômetro, dreno manual.

Este produto só pode ser obtido através da Festo USA.

Produto será descontinuado. Disponível até 2016. Produto alternativo no Support Portal.



## Ficha técnica

Característica	Valor
Dimensões	Micro
Série	D
Posição de instalação	vertical
Grau de filtração	5 µm
Dreno	manualmente giratório
Volume máximo do condensado	3 cm <sup>3</sup>
Pressão de trabalho	1 ... 10 bar
Histerese de pressão máxima	0,3 bar
Vazão nominal padrão	410 l/min
Meio operacional	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:9:-] Gases inertes
Classe de resistência à corrosão KBK	2
Classe de pureza do ar na saída	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [6:8:4] Gases inertes
Temperatura do meio	-10 ... 60 °C
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Peso do produto	124 g
Tipo de fixação	Opcional: Montagem na tubulação com cantoneira de fixação
Conexão pneumática 1	NPT1/8-27
Conexão pneumática 2	NPT1/8-27
Observações sobre material	Conforme RoHS
Informação sobre material, corpo	Liga de alumínio
Informação sobre material, copo	PC