

Lubrificador LOE-N1/8-D-MICRO



Código da peça: 526311
Produto a ser descontinuado

FESTO

[Com placa para conexão](#)

Este produto só pode ser obtido através da Festo USA.

Produto será descontinuado. Disponível até 2016. Produto alternativo no Support Portal.



Ficha técnica

Característica	Valor
Dimensões	Micro
Série	D
Posição de instalação	vertical +/- 5°
Princípio construtivo	Lubrificador proporcional padrão
Quantidade máxima de óleo	6,5 cm ³
Pressão de trabalho	1 ... 10 bar
Vazão mínima para função do lubrificador	3 l/min
Vazão nominal padrão	410 l/min
Meio operacional	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010[7:4:4] Gases inertes
Observação sobre meio operacional e do piloto	Permite operação com lubrificação (necessária para operações subsequentes)
Classe de resistência à corrosão KBK	2
Temperatura de armazenamento	-10 ... 60 °C
Classe de pureza do ar na saída	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010[7:4:-] Gases inertes
Temperatura do meio	-10 ... 60 °C
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Peso do produto	59 g
Tipo de fixação	com acessórios Opcional: Montagem na tubulação
Conexão pneumática 1	NPT1/8-27
Conexão pneumática 2	NPT1/8-27
Observações sobre material	Conforme RoHS
Informação sobre material, corpo	Injetados de alumínio
Informação sobre material, copo	PC