


Servomotor MTR-AC-55-3S-AB

Código da peça: 526724

FESTO

Sem redução, com freio.



Ficha técnica

Característica	Valor
Sensor de posição do rotor	Resolver
Monitoramento da temperatura	Resistência PTC
Rotação máxima	8.090 1/min
Velocidade nominal de rotação	6.800 1/min
Tensão de serviço c.c. para freios	24 V
Corrente de parada contínua	2,15 A
Classe de proteção isolante	F
Consumo de potência, freio	11 W
Constante de motor	0,457 Nm/A
Potência nominal motor	468 W
Tensão nominal c.c.	325 V
Corrente nominal do motor	1,4 A
Corrente de pico	6,4 A
Certificação CE (veja Declaração de Conformidade)	Conforme Diretriz EU sobre baixa tensão
Temperatura de armazenamento	-10 ... 60 °C
Umidade relativa do ar	máx 90 %
Classe de proteção	IP54
Temperatura ambiente	-40 ... 40 °C
Autorização	c UL us - Recognized (OL)
Momento de inércia geral na alimentação de ar comprimido	0,26 kgcm ²
Torque de fixação de freio	0,9 Nm
Momento de inércia do freio	0,06 kgcm ²
Momento de inércia do rotor	0,2 kgcm ²
Torque nominal	0,66 Nm
Torque máximo	2,8 Nm
Torque de paralisação	0,98 Nm
Carga do eixo axial admissível	75 N
Carga de eixo radial admissível	150 N
Peso do produto	1.700 g