

Cabo do motor KMTR-AC-15

Código da peça: 526741

FESTO

Para servomotores tipo MTR-AC-55/70/100.



Ficha técnica

Característica	Valor
Classe de proteção	IP54
Temperatura ambiente para instalação móvel de cabos	-20 ... 80 °C
Temperatura ambiente	-40 ... 80 °C
Raio de curvatura mínimo do cabo	100 mm
Estrutura do cabo	4 x 0,25 mm ² + 4 x 1 mm ² blindado
Comprimento do cabo	15 m
Informação sobre material, revestimento do cabo	PUR