

válvula pedal com trava


FPB-3-1/4

Código da peça: 526984

FESTO

Com trava

Esse tipo é adequado para operação com vácuo.



Ficha técnica

Característica	Valor
Função de válvula	3/2 vias biestável
Tipo de acionamento	manual
Vazão nominal padrão	550 l/min
Pressão de trabalho	-0,95 ... 10 bar
Princípio construtivo	Assento de válvula
Tipo de retorno	mola mecânica
Dímetro nominal	7 mm
Posição de instalação	Nos dois lados
Tipo de pilotagem	direto
Sentido do fluxo	não reversível
Meio operacional	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010[7:4:4]
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Força de acionamento	31,5 N
Peso do produto	610 g
Tipo de fixação	com furo passante
Conexão pneumática 1	G1/4
Conexão pneumática 2	G1/4
Conexão pneumática 3	G1/4
Material das vedações	NBR
Material do corpo	Injetados de alumínio