

manômetro MA-27-160-M5-PSI

Código da peça: 527405

FESTO

Com indicador com unidade em psi.



Ficha técnica

Característica	Valor
Faixa de indicação	0 ... 160 psi
Dimensão nominal do manômetro	27
Princípio construtivo	Manômetro do tubo de Bourdon
Tipo de fixação	Montagem na tubulação
Meio operacional	Gases inertes Fluidos neutros
Pressão de trabalho	0 ... 160 Psi
Fator de carga alternada	0,66
Classe da precisão de medidas	4
Classe de proteção	IP43
Temperatura do meio	0 ... 60 °C
Temperatura ambiente	0 ... 60 °C
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Observações sobre material	Conforme RoHS
Posição de conexão	lado traseiro central
Conexão pneumática	M5
Materiais em contato com meio	Latão
Material do bujão roscado	Latão
Material do corpo	PA
Material do visor	PS
Cor do corpo	preto
Peso do produto	11 g
Observação sobre meio operacional e do piloto	Sem acetileno Sem oxigênio