


# conector macho SD-SUB-D-ST25

Código da peça: 527522

FESTO

25 pólos, para conectar no distribuidor multipolo MPV-E-E/A-M-12 ou no CPX-AB-M12-M8-KL.



## Ficha técnica

Característica	Valor
Tipo de fixação	com furo passante
Posição de instalação	Nos dois lados
Peso do produto	51 g
Conexão elétrica	25 pinos Conector Sub-D
Faixa de tensão operacional c.c.	$\leq 250$ V
Faixa de tensão operacional c.a.	$\leq 250$ V
Carga admissível de corrente	5 A
Cabo de conexão	Pg11
Diâmetro admissível do cabo	7 ... 12 mm
Classe de proteção	IP65
Temperatura ambiente	-20 ... 80 °C
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material do corpo	PA
Material das vedações	NBR
Material do contato elétrico	Liga de cobre Folheada a ouro