

Unidade de conservação FRC-N1/8-D7-O-5M-MICRO

Código da peça: 527870



Produto a ser descontinuado

FESTO

Com terminal roscado, sem manômetro, dreno manual.

Este produto só pode ser obtido através da Festo USA.

Produto será descontinuado. Disponível até 2016. Produto alternativo no Support Portal.



Ficha técnica

Característica	Valor
Dimensões	Micro
Posição de instalação	vertical
Grau de filtração	5 µm
Dreno	manualmente giratório
Pressão de trabalho	1 ... 10 bar
Faixa de regulagem de pressão	0,5 ... 7 bar
Vazão nominal padrão	140 l/min
Meio operacional	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [:-:-]
Temperatura do meio	-10 ... 60 °C
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Peso do produto	123 g
Tipo de fixação	Montagem na tubulação com cantoneira de fixação Opcional:
Conexão pneumática 1	NPT1/8-27
Conexão pneumática 2	NPT1/8-27
Informação sobre material, corpo	Liga de alumínio
Informação sobre material, copo	PC