

unidade de tratamento de ar FRC-QS6-D-7-5M-MICRO

Código da peça: 527880


Classic - não usar para novos projetos

, manômetro, dreno manual.

Alternativas modernas podem ser encontradas digitando-se os quatro primeiros caracteres do tipo do código no campo de busca.

Produto será descontinuado. Disponível até 2023. Produto alternativo no Support Portal..

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Dimensões	Micro
Série	D
Trava do atuador	Manopla com trava
Posição de instalação	vertical +/- 5°
Dreno	manualmente giratório
Princípio construtivo	Filtro regulador com manômetro Lubrificador proporcional padrão
Volume máximo do condensado	3 cm ³
Grau de filtração	5 µm
Indicador de pressão	com manômetro
Pressão de trabalho	1 ... 10 bar
Faixa de regulagem de pressão	0,5 ... 7 bar
Histerese de pressão máxima	0,3 bar
Meio operacional	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [-::-]
Temperatura do meio	-10 ... 60 °C
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Peso do produto	149 g
Tipo de fixação	Montagem na tubulação com acessórios
Conexão pneumática 1	QS-6
Conexão pneumática 2	QS-6
Material do corpo	Liga de alumínio
Material do copo	PC