

# filtro MS6-LF-1/4-CRV

Código da peça: 529625

FESTO

Filtro de 5 µm, copo de plástico com proteção de plástico, dreno automático, sentido do fluxo da esquerda para direita.



## Ficha técnica

Característica	Valor
Dimensões	6
Série	MS
Posição de instalação	vertical +/- 5°
Grau de filtração	5 µm
Dreno	totalmente automático
Princípio construtivo	Filtro sinterizado com separador centrífugo
Volume máximo do condensado	38 cm <sup>3</sup>
Proteção de copo	Copo de proteção plástico
Pressão de trabalho	2 ... 12 bar
Vazão nominal padrão	2.000 l/min
Meio operacional	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:9:-] Gases inertes
Classe de resistência à corrosão KBK	2 – Resistência à corrosão moderada
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura de armazenamento	-10 ... 60 °C
Apropriado para indústria de alimentos	Vide informações sobre materiais complementares
Classe de pureza do ar na saída	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [6:8:4]
Temperatura do meio	-10 ... 60 °C
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Peso do produto	600 g
Tipo de fixação	Montagem na tubulação com acessórios Opcional:
Conexão pneumática 1	G1/4
Conexão pneumática 2	G1/4
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material das vedações	NBR
Material do filtro	PE
Material do corpo	Injetados de alumínio
Material do copo	PC
Material do disco de separação	POM