



Módulo de derivação MS6-FRM-3/8-Y-Z

Código da peça: 529863

FESTO

Módulo de derivação, com pressostato sem indicador, sentido de vazão da direita para a esquerda.



Ficha técnica

Característica	Valor
Posição de instalação	Nos dois lados
Princípio construtivo	Módulo de derivação
Pressão de trabalho	0 ... 12 bar
Vazão nominal padrão no sentido do fluxo principal 1->2	9.200 l/min
Vazão nominal padrão saída por cima	4.700 l/min
Vazão nominal padrão saída por baixo	4.800 l/min
Meio operacional	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Gases inertes
Observação sobre meio operacional e do piloto	Permite operação com lubrificação (necessária para operações subsequentes)
Classe de resistência à corrosão KBK	2
Temperatura de armazenamento	-10 ... 60 °C
Temperatura do meio	-10 ... 60 °C
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Peso do produto	736 g
Conexão pneumática 1	G3/8
Conexão pneumática 2	G3/8
Conexão pneumática 3	G1/2
Conexão pneumática 4	G1/2
Observações sobre material	Conforme RoHS
Informação sobre material, corpo	Injetados de alumínio