


Motor de passo MTR-ST-87-48S-AB

Código da peça: 530066

FESTO

Sem redução, com freio.



Ficha técnica

| Característica | Valor |
|--|--------------------------|
| Tensão de serviço c.c. para freios | 24 V |
| Classe de proteção isolante | B |
| Consumo de potência, freio | 9 W |
| Tensão nominal c.c. | 48 V |
| Corrente nominal do motor | 4,7 A |
| Certificação CE (veja Declaração de Conformidade) | conforme Diretriz EU-EMV |
| Temperatura de armazenamento | -25 ... 60 °C |
| Umidade relativa do ar | 45 - 80 % |
| Classe de proteção | IP54 |
| Temperatura ambiente | 0 ... 50 °C |
| Momento de inércia geral na alimentação de ar comprimido | 4,05 kgcm ² |
| Torque de fixação de freio | 1,4 Nm |
| Torque de fixação do motor | 6,47 Nm |
| Momento de inércia do freio | 0,1 kgcm ² |
| Momento de inércia do rotor | 4 kgcm ² |
| Carga do eixo axial admissível | 50 N |
| Carga de eixo radial admissível | 130 N |
| Peso do produto | 5.000 g |
| Técnica de conexão elétrica | Conector |