


# Controlador do motor SEC-ST-48-6-P01

Número código: 530069

FESTO

Para motor de passo



## Ficha técnica

Característica	Valor
Tipo de operação controlador	Bipolar-Chopper-Driver
Modo de operação	Décimo de passo, 2000 passo/U
Redução ajustável de corrente	0 ou 70 através de chave DIP
Ajuste dos passos	através da chave DIP
Ajuste da corrente nominal	Chaves DIP
Frequência máx. de passos	40 kHz
Corrente nominal	1,25 ... 6 A
Símbolo CE	conforme Diretriz EU-EMV
Temperatura de armazenamento	-10 ... 50 °C
Classe de proteção	IP20
Temperatura ambiente	0 ... 40 °C
Peso do produto	610 g
Faixa de trabalho entrada lógica	12 ... 30 V
Conexão elétrica	Terminal de rosca
Tipo de fixação	com trilho DIN