


# flange do motor EAMF-A-28A-42A

Código da peça: 530080

FESTO

Para atuador eletromecânico com motor de passo.



## Ficha técnica

Característica	Valor
Posição de instalação	Nos dois lados
Temperatura de armazenamento	-25 ... 60 °C
Umidade relativa do ar	0 - 95 %
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Código da interface do motor in	42A
Código da interface do corpo do acoplamento	28A
Observações sobre material	Conforme RoHS