


Combinação de unidades de conservação MSB4-1/8-FRC2:J6M1-Z

Código da peça: 531128

FESTO

Combinação de filtro, regulador e lubrificador, máxima pressão de saída 7 bar, filtro de 40 µm, com manômetro, manopla de regulação com possibilidade de trava, copo de plástico com proteção de plástico, dreno automático, sentido do fluxo da direita para esquerda.



Ficha técnica

Característica	Valor
Dimensões	4
Série	MS
Trava do atuador	Manopla com trava integrada
Posição de instalação	vertical +/- 5°
Grau de filtração	40 µm
Dreno	totalmente automático
Princípio construtivo	Filtro regulador com manômetro Lubrificador proporcional padrão
Função reguladora	Pressão inicial constante com compensação de pressão inicial com escape secundário com fluxo de retorno
Proteção de copo	Copo de proteção plástico
Indicador de pressão	com manômetro
Faixa de regulação de pressão	0,3 ... 7 bar
Pressão de entrada 1	1,5 ... 12 bar
Vazão nominal padrão	950 l/min
Meio operacional	Ar comprimido filtrado, não lubrificado, grau de filtração 40 µm Ar comprimido filtrado, lubrificado, grau de filtração 40 µm
Classe de resistência à corrosão KBK	2
Temperatura de armazenamento	-10 ... 60 °C
Classe de pureza do ar na saída	5.7.- conforme DIN ISO 8573-1
Temperatura do meio	5 ... 60 °C
Temperatura ambiente	5 ... 60 °C
Peso do produto	500 g
Tipo de fixação	com acessórios
Conexão pneumática 1	G1/8
Conexão pneumática 2	G1/8
Informação sobre material, corpo	Injetados de alumínio
Informação sobre material, copo	PC