


engate rápido fêmea KD2-CK-4

Código da peça: 531622

FESTO

com fechamento automático



Ficha técnica

Característica	Valor
Diâmetro nominal	2,9 mm
Faixa completa de temperatura da pressão operacional	-0,95 ... 12 bar
Vazão nominal padrão	123 l/min
Meio operacional	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Observação sobre meio operacional e do piloto	Permite operação com lubrificação
Classe de resistência à corrosão KBK	1 – Resistência à corrosão baixa
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-10 ... 80 °C
Peso do produto	16 g
Conexão pneumática 1	CK-4
Observações sobre material	Conforme RoHS