

engate rápido fêmea KDS6-3/8-A


Código da peça: 531648

Produto a ser descontinuado

FESTO

fechamento automático, para acoplamento de segurança conforme ISO 4414

Produto será descontinuado. Disponível até 2018. Produto alternativo no Support Portal.



Ficha técnica

Característica	Valor
Diâmetro nominal	10 mm
Faixa completa de temperatura da pressão operacional	-0,5 ... 12 bar
Vazão nominal padrão	1.755 l/min
Meio operacional	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:...]]
Observação sobre meio operacional e do piloto	Permite operação com lubrificação
Classe de resistência à corrosão KBK	1 – Resistência à corrosão baixa
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Autorização	BIA TÜV
Torque de aperto nominal	21,5 Nm
Tolerância para torque nominal de aperto	± 15 %
Peso do produto	96 g
Conexão pneumática 1	Rosca externa G3/8
Observações sobre material	Conforme RoHS