

engate rápido fêmea

KDS6-1/4-I


Código da peça: 531650

Produto a ser descontinuado

FESTO

fechamento automático, para acoplamento de segurança conforme ISO 4414

Produto será descontinuado. Disponível até 2018. Produto alternativo no Support Portal.



Ficha técnica

| Característica | Valor |
|--|--|
| Diâmetro nominal | 7,2 mm |
| Faixa completa de temperatura da pressão operacional | -0,5 ... 12 bar |
| Vazão nominal padrão | 1.373 l/min |
| Meio operacional | Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:...]] |
| Observação sobre meio operacional e do piloto | Permite operação com lubrificação |
| Classe de resistência à corrosão KBK | 1 – Resistência à corrosão baixa |
| Temperatura ambiente | -10 ... 60 °C |
| Autorização | BIA TÜV |
| Torque de aperto nominal | 9,5 Nm |
| Tolerância para torque nominal de aperto | ± 15 % |
| Peso do produto | 125 g |
| Conexão pneumática 1 | Rosca interna G1/4 |
| Observações sobre material | Conforme RoHS |