

# engate rápido fêmea KDS6-1/2-I


Código da peça: 531652

Produto a ser descontinuado

FESTO

fechamento automático, para acoplamento de segurança conforme ISO 4414

Produto será descontinuado. Disponível até 2018. Produto alternativo no Support Portal.



## Ficha técnica

| Característica                                       | Valor   |
|--|---|
| Diâmetro nominal                                     | 7,2 mm  |
| Faixa completa de temperatura da pressão operacional | -0,5 ... 12 bar                                 |
| Vazão nominal padrão                                 | 1.782 l/min                                     |
| Meio operacional                                     | Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010[7:...] ] |
| Observação sobre meio operacional e do piloto        | Permite operação com lubrificação               |
| Classe de resistência à corrosão KBK                 | 1 – Resistência à corrosão baixa                |
| Temperatura ambiente                                 | -10 ... 60 °C                                   |
| Autorização  | BIA<br>TÜV                                      |
| Torque de aperto nominal                             | 32,5 Nm   |
| Tolerância para torque nominal de aperto             | ± 20 %  |
| Peso do produto                                      | 121 g   |
| Conexão pneumática 1                                 | Rosca interna G1/2                              |
| Observações sobre material                           | Conforme RoHS                                   |