

engate rápido macho KS2-CN-4


Código da peça: 531663

Produto a ser descontinuado

FESTO

para acoplamento de tubos flexíveis com retenção automática no desengate.

Produto será descontinuado. Disponível até 2019. Produto alternativo no Support Portal..



Ficha técnica

Característica	Valor
Diâmetro nominal	2,4 mm
Faixa completa de temperatura da pressão operacional	-0,95 ... 12 bar
Vazão nominal padrão	119 l/min
Meio operacional	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:~:]
Observação sobre meio operacional e do piloto	Permite operação com lubrificação
Classe de resistência à corrosão KBK	1 – Resistência à corrosão baixa
Temperatura ambiente	-10 ... 80 °C
Peso do produto	5 g
Conexão pneumática 1	CN-4
Observações sobre material	Conforme RoHS