

Lubrificador MS6N-LOE-1/2-U-Z

Código da peça: 531720

FESTO

Filtro de carvão ativado, copo metálico, sentido de vazão da direita para a esquerda.



Ficha técnica

| Característica | Valor |
|--|--|
| Dimensões | 6 |
| Série | MS |
| Posição de instalação | vertical +/- 5° |
| Princípio construtivo | Lubrificador proporcional padrão |
| Quantidade máxima de óleo | 80 cm ³ |
| Proteção de copo | Copo de proteção metálico |
| Pressão de entrada 1 | 1 ... 16 bar |
| Vazão mínima para função do lubrificador | 50 l/min |
| Vazão nominal padrão | 7.200 l/min |
| Meio operacional | Ar comprimido filtrado, grau de filtração 40 µm |
| Classe de resistência à corrosão KBK | 2 |
| Temperatura de armazenamento | -10 ... 60 °C |
| Temperatura do meio | 0 ... 60 °C |
| Viscosidade do óleo | ISO VG 32 |
| Temperatura ambiente | 0 ... 60 °C |
| Peso do produto | 810 g |
| Tipo de fixação | com acessórios Opcional: Montagem na tubulação |
| Conexão pneumática 1 | NPT1/2-14 |
| Conexão pneumática 2 | NPT1/2-14 |
| Informação sobre material, corpo | Injetados de alumínio |
| Informação sobre material, copo | Liga de alumínio |