

conector macho FBS-SUB-9-GS-2X4POL-B

Código da peça: 532220

FESTO

para CC-Link



Ficha técnica

Característica	Valor
Largura	20 mm
Altura	62 mm
Comprimento	61 mm
Protocolo	CC-Link
Peso do produto	60 g
Interface fieldbus	2x 4 terminais com mola
Observação interface fieldbus	BUS in - BUS out enlaçado
Dímetro admissível do cabo	5 ... 10 mm
Classe de proteção	IP65 IP67 quando montado conforme norma IEC 60529
Temperatura ambiente	0 ... 50 °C
Temperatura de armazenamento	-20 ... 70 °C
Umidade relativa do ar	95 % não condensável
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material do corpo	reforçado com PA
Material da porca de união	Latão
Material dos parafusos	Aço
Material das vedações	NBR