


Checkbox CHB-C-C

Código da peça: 532271

FESTO

design compacto



Ficha técnica

Característica	Valor
Diâmetro parcial máx.	25 mm
Função de contagem	não
Classe de proteção	IP64
Conexão para régua potenciométrica	conforme especificação RS 485
Largura	60 mm
Altura	260 mm
Comprimento	150 mm
Comprimento parcial máx.	Depende da velocidade da esteira e da resolução necessária
Diâmetro parcial mín.	0,5 mm
Comprimento parcial mín.	1 mm
Saídas	Peça boa e na orientação correta Peça boa, mas na orientação incorreta Peça incorreta Comando do equipamento de transporte Controle da esteira / standby
Entradas	Sensor de status 1
Quantidade máx. de orientações diferentes por memória de tipo	8
Quantidade máx. de memórias de tipos	1
Pré-seleção da quantidade	Software CheckKon
Proteção interna	Fusível 8 A
Limite eletrônico das saídas em	700 mA
Corrente total máx. na conexão CLP	1 A
Tensão operacional nominal c.c.	24 V
Consumo de corrente nas saídas sem carga	750 mA
Flutuações de tensão admissíveis	+/- 15 %
Temperatura de armazenamento	-20 ... 70 °C
Condições ambientais	seco Proteção contra interferências de iluminação externa ar do ambiente o mais limpo possível
Temperatura ambiente	-5 ... 50 °C
Resolução da câmera	6/100 mm
Tempo de exposição	128 ... 1.024 μ s
Interface de diagnóstico	Interface RS232 115 Kbaud Soquete M12x1 de 4 pinos