

Secador de ar por membrana MS6N-LDM-1/4-RD-P2-Z

Número código: 532283

FESTO

Ponto de orvalho à pressão reduzido, com copo metálico, sentido do fluxo: da direita para a esquerda.

Produto a ser descontinuado. Disponível até 2006

Atenção: É imprescindível a pré-filtragem do ar de serviço com filtro coalescente 0,01µm (partícula residual < 0,1µm, conteúdo residual de óleo < 0,1 mg/m³) para o funcionamento perfeito do dispositivo por longo período !



Ficha técnica

Característica	Valor
Dimensões	6
Série	MS
Posição de instalação	vertical +/- 5°
Princípio construtivo	Secador de membrana
Proteção de copo	integrado como recipiente metálico
Pressão de entrada 1	3 ... 8,5 bar
Vazão nominal padrão	400 l/min
Meio operacional	Classe de qualidade do ar 1:7:1 conforme ISO 8573-1
Redução do ponto de orvalho à pressão	13 °C
Classe de resistência à corrosão KBK	2
Temperatura de armazenamento	-20 ... 55 °C
Temperatura do meio	5 ... 55 °C
Temperatura ambiente	5 ... 55 °C
Peso do produto	1.410 g
Tipo de fixação	Opcional: Montagem na tubulação com acessórios
Conexão pneumática 1	NPT1/4-18
Conexão pneumática 2	NPT1/4-18
Informação sobre material do corpo	Injetados de alumínio
Informação sobre material do copo	Liga de alumínio por meio de laminação