

articulação esférica

SGS-10-32

Código da peça: 532694

FESTO

com porca sextavada, para movimento oscilante com esfera na haste do atuador, conforme DIN ISO 8139.



Ficha técnica

Característica	Valor
Dimensões	10-32 UNF-2B
Classe de resistência à corrosão KBK	1 – Resistência à corrosão baixa
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-40 ... 150 °C
Peso do produto	21 g
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material do anel externo	Latão
Material do corpo	Aço galvanizado
Material do anel interno	Aço
Material da porca	Aço galvanizado