


elemento filtrante para micro filtro MS6-LFM-A

Código da peça: 532909

FESTO

para série MS. Grau de filtração 0,01µm.



Ficha técnica

Característica	Valor
Dimensões	6
Com base na norma padrão	ISO 12500-1 ISO 12500-3
Série	MS
Grau de filtração	0,01 µm
Máx. vazão nominal normal para classe de pureza do ar	900 l/min
Mín. vazão nominal normal para classe de pureza do ar	135 l/min
Meio operacional	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [6:-:4] Gases inertes
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Classe de pureza do ar na saída	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [3:-:2]
Grau de separação da fração (0,1 - 0,5 µm)	99,995 %
MPPS	0,05 µm
Grau de separação MPPS	99,95 %
Nível residual de óleo	0,01 mg/m ³