


conexão fieldbus FBA-2-M12-5POL-RK

Código da peça: 533118

FESTO

Interface de fieldbus para PROFIBUS, 2xM12, Reverse Key



Ficha técnica

Característica	Valor
Peso do produto	80 g
Interface fieldbus	- Soquete e conector macho, M12x1, 5 pinos, codificação B
Classe de proteção	IP65 conforme norma IEC 60529
Temperatura ambiente	0 ... 50 °C
Temperatura de armazenamento	-20 ... 70 °C
Umidade relativa do ar	95 % não condensável
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Classe de resistência à corrosão KBK	1 – Resistência à corrosão baixa
Material das vedações	NBR