


# conector de alimentação NTSD-WD-11

Código da peça: 533119

FESTO

para terminais de válvulas.



## Ficha técnica

Característica	Valor
Tipo de fixação	Com porca de aperto
Posição de instalação	Nos dois lados
Peso do produto	34 g
Conexão elétrica	de 4 pinos Soquete angular Terminal de rosca
Faixa de tensão operacional c.a.	$\leq 250$ V
Carga admissível de corrente	16 A
Cabo de conexão	Pg11
Diâmetro admissível do cabo	5 ... 11 mm
Seção transversal do terminal	2,5 mm <sup>2</sup>
Classe de proteção	IP67
Temperatura ambiente	-5 ... 50 °C
Temperatura de armazenamento	-20 ... 70 °C
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Material do corpo	PBT
Material do contato elétrico	Liga de cobre Latão