


flange do motor EAMF-A-64A/C-80G

Código da peça: 533139

FESTO

Para atuador eletromecânico com motor de passo.



Ficha técnica

Característica	Valor
Posição de instalação	Nos dois lados
Temperatura de armazenamento	-25 ... 60 °C
Umidade relativa do ar	0 - 95 %
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Código da interface do motor in	80G
Código da interface do corpo do acoplamento	64A 64C
Observações sobre material	Conforme RoHS