

conexão rápida roscada em T

QBT-M5-5/32-U-M

Código da peça: 533248

FESTO

Com giro de 360°, rosca externa com sextavado externo.



Ficha técnica

Característica	Valor
Dimensões	Padrão
Diâmetro nominal	0,098 "
Tipo de vedação no espigão aparafusado	Anel de vedação
Design	Forma de T
Tamanho da embalagem	10
Pressão operacional por toda a faixa de temperatura	0,095 ... 1 MPa
Faixa completa de temperatura da pressão operacional	0,95 ... 10 bar
Pressão operacional por toda a faixa de temperatura	13,775 ... 145 psi
Classificação marítima	ver certificado
Meio operacional	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:-:]
Observação sobre meio operacional e do piloto	Permite operação com lubrificação
Classe de resistência à corrosão KBK	1 – Resistência à corrosão baixa
Conformidade LABS	VDMA24364-Zona III
Temperatura ambiente	0 ... 60 °C
Torque de aperto nominal	0,5 Nm
Tolerância para torque nominal de aperto	± 10 %
Peso do produto	0,363 oz
Tipo de fixação	Sextavado externo SW10
Conexão pneumática 1	Rosca externa M5
Conexão pneumática 2	para tubo flexível com diâmetro externo de 5/32"
Temperatura ambiente Fahrenheit	32 ... 140 °F
Cor do anel de solda	cinza
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material do corpo	PBT
Material do retentor roscado	NBR
Material do anel de desengate	POM
Material da garra de retenção do tubo	Aço alta liga, inoxidável