

módulo eletrônico VMPA1-FB-EMS-8

Código da peça: 533360

FESTO

para terminal de válvulas MPA-S com conexão Fieldbus para 8 bobinas, padrão.



Ficha técnica

Característica	Valor
Diagnóstico	Tensão negativa válvulas
Número máximo de posições de válvula	4
Quantidade máxima de bobinas eletromagnéticas	8
Consumo interno de corrente na tensão de carga	3 mA
Consumo interno de corrente na tensão operacional	8 mA
Corrente nominal de arranque por bobina eletromagnética	58 mA até 24 ms
Corrente nominal com redução de corrente	9 mA após 24 ms
Classe de resistência à corrosão KBK	1 – Resistência à corrosão baixa (quando instalado)
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Peso do produto	20 g
Material do corpo	POM
Observações sobre material	Conforme RoHS