


## sub-base VMPA1-IC-AP-1

Código da peça: 533394

FESTO

Para válvula individual MPA1, alimentação servopiloto interno.



### Ficha técnica

Característica	Valor
Largura	20,2 mm
Comprimento	107,3 mm
Dimensão da grade	10,5 mm
Pressão de operação Mpa	0,3 ... 0,8 MPa
Pressão de trabalho	3 ... 8 bar
Pressão de controle MPa	0,3 ... 0,8 MPa
Pressão de acionamento	3 ... 8 bar
Autorização	c UL us - Recognized (OL)
Marca KC	KC-EMV
Certificação CE (veja Declaração de Conformidade)	conforme Diretriz EU-EMV conforme EU-RoHS-RL
Marca UKCA (ver declaração de conformidade)	conforme regulamentos do Reino Unido para EMV conforme regulamentos RoHS do Reino Unido
Classe de resistência à corrosão KBK	0 – Sem resistência à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-5 ... 50 °C
Peso do produto	92 g
Conexão elétrica	M8 Conector
Tipo de fixação da placa de conexão	com furo passante
Conexão pneumática 1	M7
Conexão pneumática 2	M7
Conexão pneumática 3	M7
Conexão pneumática 4	M7
Conexão pneumática 5	M7
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material da placa de conexão	Injetados de alumínio