

# porca de aperto MCK-PK-3-KD

Código da peça: 533672

FESTO

Versão metálica.



## Ficha técnica

Característica	Valor
Dimensões	Rosca interna M6x0,75
Pressão operacional por toda a faixa de temperatura	-0,095 ... 1,2 MPa
Faixa completa de temperatura da pressão operacional	-0,95 ... 12 bar
Pressão operacional por toda a faixa de temperatura	-13,775 ... 174 psi
Classe de resistência à corrosão KBK	1 – Resistência à corrosão baixa
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Conexão pneumática 1	para tubos com diâmetro externo de 4 mm para espigão com diâmetro interno de 3mm com porca
Material da porca de união	Liga de alumínio forjado, niquelado
Observações sobre material	Conforme RoHS