

porca de aperto MCK-PK-9-KD

Código da peça: 533675

FESTO

Versão metálica.



Ficha técnica

| Característica | Valor |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Dimensões | Rosca interna M16x1 |
| Pressão operacional por toda a faixa de temperatura | -0,095 ... 1,2 MPa |
| Faixa completa de temperatura da pressão operacional | -0,95 ... 12 bar |
| Pressão operacional por toda a faixa de temperatura | -13,775 ... 174 psi |
| Classe de resistência à corrosão KBK | 1 – Resistência à corrosão baixa |
| Conformidade LABS | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura ambiente | -10 ... 60 °C |
| Conexão pneumática 1 | para espigão com diâmetro interno de 9mm com porca |
| Material da porca de união | Liga de alumínio forjado, niquelado |
| Observações sobre material | Conforme RoHS |