


acoplamento EAMC-15-20-5-6

Código da peça: 533707

FESTO



Ficha técnica

| Característica | Valor |
|------------------------------|------------------------|
| Diâmetro fixação 1 | 5 mm |
| Diâmetro fixação 2 | 6 mm |
| Dimensões | 15 |
| Comprimento nominal | 20 mm |
| Posição de instalação | Nos dois lados |
| Rotação máxima | 10.000 1/min |
| Temperatura de armazenamento | -25 ... 60 °C |
| Umidade relativa do ar | 0 - 95 % |
| Temperatura ambiente | -25 ... 60 °C |
| Momento de inércia | 0,23 kgmm ² |
| Torque transferível | 1,5 Nm |
| Peso do produto | 8 g |
| Observações sobre material | Conforme RoHS |