


# Conexão rápida roscada passa-muro QSSF-F-G1/8-4

Código da peça: 533919

FESTO

com rosca interna.



## Ficha técnica

Característica	Valor
Dimensões	Padrão
Diâmetro nominal	3 mm
Princípio construtivo	Princípio push-pull
Faixa completa de temperatura da pressão operacional	-0,95 ... 16 bar
Meio operacional	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:::]
Observação sobre meio operacional e do piloto	Permite operação com lubrificação
Classe de resistência à corrosão KBK	3
Segurança alimentar	conforme declaração do fabricante
Temperatura ambiente	0 ... 150 °C
Autorização	Germanischer Lloyd
Torque máximo	10 Nm
Peso do produto	19,7 g
Conexão pneumática 1	G1/8
Conexão pneumática 2	para tubo flexível com diâmetro externo de 4 mm
Observações sobre material	Conforme RoHS
Informação sobre material, corpo	Latão cromado e niquelado
Informação sobre material, vedação roscada	FPM
Informação sobre material, vedação do tubo flexível	FPM