

Tubo flexível de plástico


PUN-E-12x1,6-SI-200

Código da peça: 534178

FESTO

próprio para conexões rápidas QS, altamente flexível, resistente à hidrólise, uso não aprovado na indústria alimentícia.

Produto será descontinuado. Disponível até 2012.



Ficha técnica

| Característica | Valor |
|---|--|
| Diâmetro externo | 12 mm |
| Raio de curvatura relevante para a vazão | 80 mm |
| Diâmetro interno | 8,8 mm |
| Raio de curvatura mínimo | 36 mm |
| Pressão de trabalho dependente da temperatura | -0,95 ... 8 bar |
| Meio operacional | Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Temperatura ambiente | -35 ... 50 °C |
| Peso do produto por comprimento | 0,069 kg/m |
| Cor | prata |
| Dureza Shore | D 52 +/-3 |
| Observações sobre material | Isento de cobre e PTFE Conforme RoHS |
| Informação sobre material, tubo flexível | TPE-U(PU) |