

Tubo flexível de plástico

PUN-E-12x1,6-BL-200

Código da peça: 534179

FESTO

próprio para conexões rápidas QS, altamente flexível, resistente à hidrólise, aprovado para uso na indústria alimentícia.

Produto será descontinuado. Disponível até 2012.



Ficha técnica

Característica	Valor
Diâmetro externo	12 mm
Raio de curvatura relevante para a vazão	80 mm
Diâmetro interno	8,8 mm
Raio de curvatura mínimo	36 mm
Pressão de trabalho dependente da temperatura	-0,95 ... 8 bar
Meio operacional	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Aprovação para uso na indústria alimentícia	FDA 2002/72/EG
Temperatura ambiente	-35 ... 50 °C
Peso do produto por comprimento	0,069 kg/m
Cor	azul
Dureza Shore	D 52 +/-3
Observações sobre material	Isento de cobre e PTFE Conforme RoHS
Informação sobre material, tubo flexível	TPE-U(PU)